

ブラスト用
ガラスビーズ



 **GAKUNAN KOHKI CO.,LTD.**

材 質 ソーダ石灰ガラスビーズ

比 重 2.4~2.6

硬 度 新モーヌ度 5.5

品 種

●ブラスティング用ガラスビーズ

JIS R 6001研磨材の準拠した規格

| 品名 | 残留 0% | 主な粒径 |
|------|-----------|--------------|
| #30 | 1000 (μm) | 710~500 (μm) |
| #40 | 600 | 425~300 |
| #60 | 500 | 355~250 |
| #80 | 300 | 250~180 |
| #100 | 250 | 180~125 |
| #120 | 212 | 150~106 |
| #150 | 180 | 125~90 |
| #180 | 150 | 106~63 |
| #200 | 125 | 90~53 |
| #240 | 106 | 75~45 |
| #320 | - | 75~38 |

※別途に応じた篩い分けもご相談の上対応致します。

●ブラスティング用ガラスビーズ

オリジナル製品

| 品名 | 残留 0% | 主な粒径 |
|------|-------|--------|
| #400 | - | 75μm以下 |

●大粒ガラスビーズ

| 品名 | 残留 0% | 主な粒径 |
|-----|-----------|----------------|
| #10 | 2800 (μm) | 2000~1400 (μm) |
| #15 | 2000 | 1400~1000 |
| #20 | 1400 | 1000~710 |

使用用途 ○ショットピーニング加工
○バリ取り、下地加工
○焼入れスケール研磨

○金型研磨
○梨地処理
○精密バリ取り・研磨

梱包単位 25kg

梱包形態 缶、ミシン袋



岳南光機株式会社

〒410-0941 静岡県駿東郡長泉町上土狩695

Email : mishima@gakunan-kohki.co.jp

TEL : 055-986-4484 FAX : 055-986-4496